

Светящаяся прокладка MV-LD-230

№ изделия: 151716

FESTO

Для MV-распределителей.




Таблица данных

Характеристика	Значение
Индикатор позиции переключения	LED
Тип крепления	На электромагнитном распределителе с центральным винтом М3
Вес продукта	1,6 g
Электрическое подключение	Прямоугольная форма, MSV По DIN EN 175301-803 Исполнение В
Номинальное рабочее напряжение AC	230 V
Импульсная мощность	2,5 kV
Подключение заземления	Имеется в наличии
Номинальная мощность, светящаяся прокладка	0,33 W
Допустимые колебания напряжения	+/- 10 %
Класс защиты	IP65
Температура окружающей среды	-25 ... 85 °C
Обозначение CE (см. заявление о соответствии)	в соответствии с директивой EU по оборудованию низкого напряжения
Степень загрязнения	3
Информация о материале, корпус	TPE-U(PU)