

Направляющая FEN-1"- -KF

№ изделия: 151733

FESTO

с направляющей с рециркулирующими шарикоподшипниками, предназначен для защиты от проворота, обеспечивает высокую точность перемещения.

Снимаемый с производства тип. Доступен до 2021 года. Для поиска альтернативных продуктов используйте Support Portal.




Таблица данных

Характеристика	Значение
Размер	1"
Ход	0,04 ... 10"
Положение при сборке	Любое
Направляющая	передача типа "винт - гайка" с циркулирующими шариками с направляющей
Тип конструкции	Направляющая
Температура окружающей среды	-4 ... 176 °F
Усилие перемещения	15 N
Дополнительный вес на 10 мм хода	14 g
Базовый вес на 0 мм хода	813 g
Тип крепления	с внутренней резьбой
Материал компонента направляющей	Закаленная сталь
Материал корпуса	Алюминиевый сплав