


# Глушитель U-1-B

№ изделия: 151990

FESTO

Для снижения шума в выхлопных каналах пневматических компонентов и предотвращения загрязнения.



## Таблица данных

Характеристика	Значение
Положение при сборке	Любое
Operating pressure for entire temperature range	0 ... 1 МПа
Полный диапазон температур рабочего давления	0 ... 10 bar
Operating pressure for entire temperature range	0 ... 145 psi
Расход в атмосферу	17.500 l/min
Рабочая среда	Сжатый воздух в соответствии с ISO8573-1:2010 [7:::]
Примечание по рабочей среде	Возможна работа со смазкой
Классификация сопротивления коррозии CRC	1 - Низкая стойкость к коррозии
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Уровень звукового давления	85 dB(A)
Температура окружающей среды	-10 ... 70 °C
Вес продукта	233 g
Пневматическое присоединение	G1
Материал вставки глушителя	PE
Материал резьбовой заглушки	Алюминий
Замечания по материалу	Соответствует директиве по ограничению использования опасных веществ (RoHS)
Материал корпуса	Алюминий