

# Линейный привод DGO-16- -PPV-A-B

№ изделия: 15222

FESTO

для бесконтактного опроса, с магнитной связью.



## Таблица данных

Характеристика	Значение
Ход	10 ... 2.500 mm
Диаметр поршня	16 mm
Демпфирование	PPV: регулируемое пневматическое демпфирование с обеих сторон
Положение при сборке	Любое
Тип привода	удержание усилия (магнит)
Определение позиции	Для герконов
Рабочее давление	1,7 ... 7 bar
Режим работы	двустороннего действия
Рабочая среда	Сжатый воздух в соответствии с ISO8573-1:2010 [7:-:-]
Примечание по рабочей среде	Возможна работа со смазкой (впоследствии требуется постоянная смазка)
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Температура окружающей среды	-20 ... 60 °C
Длина демпфирования	14 mm
Theoretical force at 0.6 MPa (6 bar, 87 psi), retracting	121 N
Theoretical force at 0.6 MPa (6 bar, 87 psi), advance	121 N
Дополнительный коэффициент массы на 10 мм хода	3 g
Базовый вес на 0 мм хода	620 g
Пневматическое присоединение	M5
Материал крышки	Алюминий
Материал уплотнений	NBR TPE-U(PU)
Материал корпуса	Легированная сталь