

Линейный привод DGO-1/2"- -P-A-B

№ изделия: 15227

FESTO

для бесконтактного опроса, бесштоковый, с магнитной связью.
Old part no. 13003431



Таблица данных

Характеристика	Значение
Ход	0,04 ... 157 "
Диаметр поршня	1/2"
Демпфирование	P: нерегулируемое демпфирование, упругие кольца с обеих сторон
Направляющая	Направляющая скольжения
Рабочее давление	2 ... 7 bar
Режим работы	двустороннего действия
Рабочая среда	Сжатый воздух в соответствии с ISO8573-1:2010 [7:-:-]
Примечание по рабочей среде	Возможна работа со смазкой (впоследствии требуется постоянная смазка)
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Температура окружающей среды	-20 ... 60 °C
Theoretical force at 0.6 MPa (6 bar, 87 psi), retracting	68 N
Theoretical force at 0.6 MPa (6 bar, 87 psi), advance	68 N
Пневматическое присоединение	10-32 UNF-2B