

Линейный привод DGO-3/4"- -PPV-A-B

№ изделия: 15229

FESTO

для бесконтактного опроса, бесштоковый, с магнитной связью.




Таблица данных

Характеристика	Значение
Ход	0,04 ... 157 "
Диаметр поршня	3/4"
Демпфирование	PPV: регулируемое пневматическое демпфирование с обеих сторон
Направляющая	Направляющая скольжения
Тип привода	удержание усилия (магнит)
Рабочее давление	1,6 ... 7 bar
Режим работы	двустороннего действия
Рабочая среда	Сжатый воздух в соответствии с ISO8573-1:2010 [7:-:-]
Примечание по рабочей среде	Возможна работа со смазкой (впоследствии требуется постоянная смазка)
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Температура окружающей среды	-20 ... 60 °C
Длина демпфирования	17 mm
Пневматическое присоединение	1/8 NPT