

Комплектный вакуумный захват VASB-125-3/8-NBR

№ изделия: 152609

FESTO

с уплотнительным кольцом OL.



Таблица данных

Характеристика	Значение
Условный проход	7 mm
диаметр присоски	125 mm
Эффективный диаметр присоски	125 mm
Положение штуцера	сверху
Форма вакуумного захвата	Круглая, 1.5 гофра
Operating pressure MPa	-0,095 ... 0 MPa
Рабочее давление	-0,95 ... 0 bar
Operating pressure	-13,775 ... 0 psi
Nominal operating pressure	-0,07 MPa
Номинальное рабочее давление	-0,7 bar
Nominal operating pressure (psi)	-10,15 psi
Рабочая среда	Атмосферный воздух по стандарту ISO 8573-1:2010 [7:::]
PWIS conformity	VDMA24364-A1-L
Температура окружающей среды	-20 ... 80 °C
Усилие отрыва при 70% вакуума	606 N
Усилие удержания при номинальном рабочем давлении	606 N
Крепежная резьба	G3/8
крепление присоски	G3/8
Подключение вакуума	G3/8
Цвет	Черный
Твердость по Шору	60 +/- 5
Материал резьбовой заглушки	Цинковая штамповка
Замечания по материалу	Соответствует директиве по ограничению использования опасных веществ (RoHS)
Материал вакуумного захвата	NBR