

Коллекторная плита угловая NAVW-3/8-2-ISO

№ изделия: 152790

FESTO

со стыковой поверхностью по DIN ISO 5599/1, для блочного монтажа, присоединение сбоку и снизу.



Таблица данных

| Характеристика | Значение |
|---------------------------------------|---|
| Соответствует стандарту | ISO 5599-1 |
| Рабочая среда | Сжатый воздух в соответствии с ISO8573-1:2010 [7:-:-] |
| PWIS conformity | VDMA24364-B2-L |
| Вес продукта | 550 g |
| Подвод пилотного воздуха 12/14 | G1/8 |
| Пневматическое подключение, канал 1 | G3/8 |
| Пневматическое подключение, канал 2 | G3/8 |
| Пневматическое присоединение, канал 4 | G3/8 |
| Материал соединительной плиты | Алюминиевое литье под давление |