

# Коллекторная плита угловая NAVW-1/2-NPT-3

№ изделия: 152794

FESTO

со стыковой поверхностью по DIN ISO 5599/1, для блочного монтажа, присоединение сбоку и снизу.



## Таблица данных

Характеристика	Значение
Ширина	190 mm
Рабочее давление	0 ... 16 bar
Рабочая среда	Сжатый воздух в соответствии с ISO8573-1:2010 [7:-:-]
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Температура среды	-10 ... 60 °C
Температура окружающей среды	-10 ... 60 °C
Способ крепления на плите	со сквозным отверстием
Подвод пилотного воздуха 12	1/8 NPT
Подвод пилотного воздуха 14	1/8 NPT
Пневматическое подключение, канал 1	1/2 NPT
Пневматическое подключение, канал 2	1/2 NPT
Пневматическое присоединение, канал 4	1/2 NPT