

Манометр MA-15-10-QS-8

№ изделия: 153385

FESTO

С индикацией в бар и psi.




Таблица данных

Характеристика	Значение
Диапазон индикации [бар]	0 ... 10 bar
Номинальный размер манометра	15
Тип конструкции	Манометр с трубкой Бурдона без измерительного механизма
Тип крепления	Линейный монтаж
Рабочая среда	Инертные газы Нейтральные жидкости
Operating pressure MPa	0 ... 1 MPa
Рабочее давление	0 ... 10 bar
Operating pressure	0 ... 145 psi
Фактор переменной нагрузки	0,66
Класс точности измерения	5
Класс защиты	IP53
Температура среды	-20 ... 60 °C
Температура окружающей среды	-20 ... 60 °C
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Замечания по материалу	Соответствует директиве по ограничению использования опасных веществ (RoHS)
Положение штуцера	По центру сзади
Пневматическое присоединение	QS-8
Материалы в контакте со средой	Латунь
Материал резьбовой заглушки	Латунь
Материал корпуса	Сталь
Материал экрана	PC
Цвет корпуса	Черный
Вес продукта	10 g
Примечание по рабочей среде	Без ацетилена Без кислорода