

# Обратный клапан HA-1/4-QS-8

№ изделия: 153454

FESTO

Расход от наружной резьбы к фитингу QS.  
Этот тип подходит для работы на вакууме.



## Таблица данных

Характеристика	Значение
Функция распределителя	Функция прохода только в одном направлении
Пневматическое подключение, канал 1	R1/4
Пневматическое подключение, канал 2	QS-8
Тип крепления	Резьбовой
Стандартный номинальный расход	670 l/min
Рабочее давление	-1 ... 10 bar
Температура окружающей среды	0 ... 60 °C
Материал корпуса	Никелированная латунь
Рабочая среда	Сжатый воздух в соответствии с ISO8573-1:2010 [7:--:]
Мин. Дифференциальное давление, открытие	0,1 bar
Мин. Дифференциальное давление, закрытие	0,2 bar
Примечание по рабочей среде	Возможна работа со смазкой (впоследствии требуется постоянная смазка)
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Вес продукта	24 g
Замечания по материалу	Соответствует директиве по ограничению использования опасных веществ (RoHS)