


# Шаровой кран QH-QS-6

№ изделия: 153484

FESTO

with QS push-in connector.

Этот тип подходит для работы на вакууме.



## Таблица данных

| Характеристика                      | Значение  |
|-------------------------------------|---|
| Функция распределителя              | 2/2 бистабильный  |
| Пневматическое подключение, канал 1 | QS-6  |
| Пневматическое подключение, канал 2 | QS-6  |
| Тип управления                      | Ручное  |
| Тип крепления                       | Линейный монтаж   |
| Стандартный номинальный расход      | 533 l/min   |
| Условный проход                     | 4 mm  |
| Operating pressure МПа              | -0,1 ... 1 МПа  |
| Рабочее давление                    | -1 ... 10 bar   |
| Температура окружающей среды        | 0 ... 60 °C   |
| Рабочая среда                       | Сжатый воздух в соответствии с ISO8573-1:2010 [7:-:-]                       |
| Тип уплотнения                      | мягкий  |
| Тип конструкции                     | Шаровой кран  |
| Примечание по рабочей среде         | Возможна работа со смазкой (впоследствии требуется постоянная смазка)       |
| PWIS conformity                     | VDMA24364-B1/B2-L   |
| Вес продукта                        | 12,5 g  |
| Замечания по материалу              | Соответствует директиве по ограничению использования опасных веществ (RoHS) |