

Регулятор давления LR-1/4-QS-6

№ изделия: 153537

Продукт будет снят с производства

Снимаемый с производства тип. Доступен до 2021 года. Для поиска альтернативных продуктов используйте Support Portal.

FESTO





Таблица данных

Характеристика	Значение
Функция контроллера	Постоянная выходного давления со вторичным сбросом
Пневматическое подключение, канал 1	G1/4
Пневматическое подключение, канал 2	QS-6
Тип крепления	Резьбовой
Стандартный номинальный расход	98 l/min
Входное давление 1	0 ... 9 bar
Температура окружающей среды	0 ... 60 °C
Материал корпуса	PBT с армированием
Рабочая среда	Сжатый воздух в соответствии с ISO8573-1:2010 [7:-:-]
Фиксатор привода	Рифленный винт с гайкой
Положение при сборке	Любое
Тип конструкции	поршневой регулятор прямого действия с кольцевым питанием сжатым воздухом
Диапазон давления управления	1 ... 8 bar
Вес продукта	59 g
Материал резьбовой заглушки	Латунь Никелирование
Материал резьбового уплотнения	PTFE