

Тройник с цанговым зажимом и резьбой QSYL-1/4-3/8-U

№ изделия: 153789

FESTO

360° ориентируемое, наружная резьба с внешним шестигранником



Таблица данных

Характеристика	Значение
Размер	Стандарт
Условный проход	8 mm
Тип уплотнения резьбового соединения	покрытие
Положение при сборке	Любое
Размер контейнера	1
Тип конструкции	Возвратно-поступательный принцип
Полный диапазон температур рабочего давления	-0,95 ... 10 bar
Морская классификация	см. сертификат
Рабочая среда	Сжатый воздух в соответствии с ISO8573-1:2010 [7:--]
Примечание по рабочей среде	Возможна работа со смазкой
Классификация сопротивления коррозии CRC	1 - Низкая стойкость к коррозии
Температура окружающей среды	-10 ... 60 °C
Макс. момент затяжки	14 Nm
Вес продукта	33 g
Кол-во выходов	2
Кол-во линий питания	1
Пневматическое подключение, канал 1	Наружная резьба 1/4 NPT
Пневматическое подключение, канал 2	для шлангов, наружный диаметр 3/8"
Цвет отпускающего кольца	Серый
Замечания по материалу	Соответствует директиве по ограничению использования опасных веществ (RoHS)
Материал корпуса	PBT
Материал отпускающего кольца	POM
Материал уплотнения шланга	NBR
Материал держателя шланга	Легированная сталь, нержавеющая