

Заглушка QSC-3/8H-U

№ изделия: 153838

FESTO

Эти продукты можно заказать только через Фесто-США
Снимается с производства, доступен до 2011 года.




Таблица данных

Характеристика	Значение
Положение при сборке	Любое
Размер контейнера	1
Структура проекта	Возвратно-поступательный принцип
Рабочее давление	-0,95 ... 10 bar
Рабочее давление в зависимости от температуры	-0,95 ... 10 bar
Рабочая среда	Фильтрованный сжатый воздух Вакуум
Классификация сопротивления коррозии CRC	1
Температура окружающей среды	-10 ... 60 °C
Авторизация	Germanischer Lloyd
Вес продукта	2 g
Пневматическое присоединение	Push-in sleeve QS-3/8"
Цвет отпускающего кольца	Серый
Замечания по материалу	Соответствует директиве по ограничению использования опасных веществ (RoHS)
Информация о материале, корпус	PBT