

Зажимная втулка EAMH-60-10-C18.1-P

№ изделия: 1545242

FESTO



Таблица данных

Характеристика	Значение
Размер	60
Положение при сборке	Любое
Макс. скорость	6.000 1/min
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Температура хранения	-25 ... 60 °C
Относительная влажность воздуха	0 - 95 %
Температура окружающей среды	-10 ... 60 °C
Массовый момент инерции	1,4 kgmm ²
Вес продукта	38 g
Замечания по материалу	Соответствует директиве по ограничению использования опасных веществ (RoHS)