


# Счетчик с предварительной установкой PZV-E-C

№ изделия: 15608

FESTO

вычитающий, с пневматическим возвратом в исходное положение.



## Таблица данных

Характеристика	Значение
Тип конструкции	механический счетчик с пневмоприводом
Тип сброса	Кнопка или пневматический сигнал
Дисплей	5-местный
Давление отпускания, привод	$0,2 \pm 0,1$ bar
Давление отпускания, возврат	$0,15 \pm 0,1$ bar
Давление отклика, привод	$0,6 \pm 0,2$ bar
Рабочее давление	2 ... 8 bar
Минимальное давление сброса	2 bar
Минимальная длина импульса, привод	10 ms
Минимальная длина импульса, возврат	180 ms
Минимальный период паузы, привод	15 ms
Минимальный период паузы, возврат	50 ms
Рабочая среда	Сжатый воздух в соответствии с ISO8573-1:2010 [7:4:4]
Примечание по рабочей среде	Операция смазывания невозможна
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Температура окружающей среды	0 ... 60 °C
Вес продукта	150 g
Тип крепления	Установка передней панели
Пневматическое присоединение	M5