

Тактовая цепочка FSS-12-C

№ изделия: 15609

Продукт будет снят с производства

FESTO

Пневмомеханическая тактовая цепочка на 12 шагов, элементы стартовой цепи на монтажной плате 2п.

Снимаемый с производства тип. Доступен до 2025 года. Для поиска альтернативных продуктов используйте Support Portal.



Таблица данных

Характеристика	Значение
Условный проход	2,5 mm
Тип конструкции	Устройство последовательности
Подтверждающее падение давления	$\leq 0,5$ bar
Давление подтверждающего отклика	$\geq 1,5$ bar
Рабочее давление	2,5 ... 6 bar
Стандартный номинальный расход	60 l/min
Мин. длина подтверждающего импульса	50 ms
Обозначение CE (см. заявление о соответствии)	в соответствии с директивой EU по взрывозащите (ATEX)
UKCA marking (see declaration of conformity)	To UK EX instructions
Сертификация взрывозащиты за пределами Евросоюза	EPL Dc (GB) EPL Gb (GB)
Категория ATEX Газ	II 2G
Категория ATEX Пыль	II 3D
Взрывозащита типа "Газ"	Ex h IIC T4 Gb
Врывозащита типа "Пыль"	Ex h IIIC T125°C Dc
Взрывобезопасная температура окружающей среды	+5°C \leq Ta \leq +40°C
Рабочая среда	Сжатый воздух в соответствии с ISO8573-1:2010 [6:4:4]
Примечание по рабочей среде	Операция смазывания невозможна
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Температура окружающей среды	5 ... 40 °C
Вес продукта	450 g
Материал уплотнений	NBR
Материал корпуса	ABS