

Ниппельный штуцер N-1/4-P-6-MS

№ изделия: 15631

FESTO

Выполнен из латуни




Таблица данных

Характеристика	Значение
Условный проход	4,5 mm
Тип уплотнения резьбового соединения	Уплотнительное кольцо
Положение при сборке	Любое
Проект	Прямое исполнение
Размер контейнера	10
Полный диапазон температур рабочего давления	-0,95 ... 16 bar
Рабочая среда	Сжатый воздух в соответствии с ISO8573-1:2010 [7::-:]
Примечание по рабочей среде	Возможна работа со смазкой (впоследствии требуется постоянная смазка)
Классификация сопротивления коррозии CRC	1 - Низкая стойкость к коррозии
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Температура окружающей среды	-10 ... 60 °C
Макс. момент затяжки	12 Nm
Вес продукта	18 g
Пневматическое подключение, канал 1	Наружная резьба G1/4
Пневматическое подключение, канал 2	For tubing internal diameter 6 mm
Замечания по материалу	Соответствует директиве по ограничению использования опасных веществ (RoHS)
Материал корпуса	Латунь