


# Крепежные лапы HNG-250

№ изделия: 157510

FESTO

Для цилиндров DNG, DSBG.



## Таблица данных

Характеристика	Значение
Размер	250
Основан на стандарте	ISO 15552 (до сих пор также VDMA 24652, ISO 6431, NF E49 003.1, UNI 10290)
Классификация сопротивления коррозии CRC	2 - Средняя стойкость к коррозии
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Температура окружающей среды	-40 ... 150 °C
Вес продукта	17.084 g
Замечания по материалу	Соответствует директиве по ограничению использования опасных веществ (RoHS)
Материал крепления	Сталь Гальванизирован
Материал винтов	Сталь Гальванизирован