

Крепежные лапы HNG-320

№ изделия: 157511

FESTO

Для цилиндров DNG, DSBG.



Таблица данных

Характеристика	Значение
Размер	320
Основан на стандарте	ISO 15552 (до сих пор также VDMA 24652, ISO 6431, NF E49 003.1, UNI 10290)
Классификация сопротивления коррозии CRC	2 - Средняя стойкость к коррозии
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Температура окружающей среды	-40 ... 150 °C
Вес продукта	29.968 g
Замечания по материалу	Соответствует директиве по ограничению использования опасных веществ (RoHS)
Материал крепления	Сталь Гальванизирован
Материал винтов	Сталь Гальванизирован