

Фланец с осью SNGB-320

№ изделия: 157513

FESTO

Подходящие опорные стойки LN, LSN.



Таблица данных

Характеристика	Значение
Размер	320
Основан на стандарте	ISO 15552 (до сих пор также VDMA 24652, ISO 6431, NF E49 003.1, UNI 10290)
Классификация сопротивления коррозии CRC	1 - Низкая стойкость к коррозии
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Температура окружающей среды	-40 ... 90 °C
Вес продукта	26.636 g
Замечания по материалу	Соответствует директиве по ограничению использования опасных веществ (RoHS)
Материал крепления	Железная отливка в графите
Материал монтажного штифта	Сталь Гальванизирован
Материал подшипника	Пластик
Материал диска	сталь, гальванизированная
Материал винтов	Сталь Гальванизирован
Материал фиксатора	Пружинная сталь, гальванизированная