

# Параллельный набор EAMM-U-60-D32-42B/C-91

№ изделия: 1577393

FESTO

Подходит для электромеханических приводов.



## Таблица данных

Характеристика	Значение
Размер	60
Положение при сборке	Любое
Коэффициент редукции	1:1
Макс. скорость	6.000 1/min
PWIS conformity	VDMA24364 zone III
Температура хранения	-25 ... 60 °C
Относительная влажность воздуха	0 - 95 %
Класс защиты	IP40
Температура окружающей среды	-10 ... 60 °C
Массовый момент инерции	26,7 kgmm <sup>2</sup>
Движущий момент на холостом ходу	0,07 Nm
Передаваемый момент	3 Nm
Вес продукта	1.100 g
Код интерфейса, привод	D32B
Код интерфейса, двигатель	42B 42C
Замечания по материалу	Соответствует директиве по ограничению использования опасных веществ (RoHS)