


# Компактный цилиндр EMMZ-25-10-P-A

№ изделия: 158678

FESTO

для бесконтактного опроса, с упругими демпфирующими кольцами в конечных положениях, различные возможности крепления ("Multimount").



## Таблица данных

| Характеристика                             | Значение  |
|--|---|
| Ход  | 10 mm   |
| Диаметр поршня                             | 25 mm   |
| Демпфирование                              | P: нерегулируемое демпфирование, упругие кольца с обеих сторон        |
| Положение при сборке                       | Любое   |
| Режим работы                               | одностороннего действия<br>тянущее действие                           |
| Тип конструкции                            | Поршень<br>Шток<br>Корпус из профиля                                  |
| Определение позиции                        | Для герконов  |
| Варианты                                   | Односторонний шток  |
| Рабочее давление                           | 1,5 ... 10 bar  |
| Рабочая среда                              | Сжатый воздух в соответствии с ISO8573-1:2010 [7:4:4]                 |
| Примечание по рабочей среде                | Возможна работа со смазкой (впоследствии требуется постоянная смазка) |
| Классификация сопротивления коррозии CRC   | 2 - Средняя стойкость к коррозии                                      |
| Температура окружающей среды               | -20 ... 80 °C   |
| Момент затяжки при монтаже привода         | 8 Нм +10%   |
| Теоретическое усилие при 6 бар             | 179 N   |
| Теоретическое усилие при 6 бар, прямой ход | 179 N   |
| Тип крепления                              | Опция<br>со сквозным отверстием<br>с внутренней резьбой               |
| Пневматическое присоединение               | M5  |
| Материал крышки                            | Латунь  |
| Материал уплотнений                        | TRF-U(PU)   |
| Материал корпуса                           | Алюминиевый сплав<br>Анодированный                                    |
| Материал штока                             | Легированная сталь, нержавеющая                                       |