

Штуцер с ниппелем CN-M3-PK-3

№ изделия: 15872

FESTO

для шлангов PAN, PUN, PL, PP, PU, PR с уплотнительным кольцом.



Таблица данных

Характеристика	Значение
Условный проход	1,5 mm
Тип уплотнения резьбового соединения	Уплотнительное кольцо
Полный диапазон температур рабочего давления	-0,95 ... 10 bar
Рабочая среда	Сжатый воздух в соответствии с ISO8573-1:2010 [7:-:-]
Примечание по рабочей среде	Возможна работа со смазкой (впоследствии требуется постоянная смазка)
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Температура окружающей среды	0 ... 60 °C
Пневматическое подключение, канал 1	Наружная резьба M3
Пневматическое подключение, канал 2	Для шлангов с наружным диаметром 4 мм
Замечания по материалу	Соответствует директиве по ограничению использования опасных веществ (RoHS)
Материал корпуса	Легированная сталь