

Соединительный кабель KMP1-02-VI-12-X

№ изделия: 158986

FESTO

Длина кабеля может быть от 1 до 99 метров.



Таблица данных

Характеристика	Значение
Положение при сборке	Любое
Диапазон рабочего напряжения AC	$\leq 300\text{ V}$
Диапазон рабочего напряжения DC	$\leq 250\text{ V}$
Допустимая нагрузка по току	4 A
Класс защиты	IP65
Температура окружающей среды	5 ... 70 °C -30 ... 70 °C
Электрическое подключение	25-пин Розетка разъема
Структура кабеля	25 x 0,75 mm ²
Диаметр кабеля	13 mm
Тип крепления	C зажимами
Информация о материале, корпус	Отливка из легкого сплава
Информация о материале, оплетка кабеля	PE
Информация о материале, разъем	Медный сплав Посеребрен