

Корпус муфты EAMK-A-D80-77A

№ изделия: 1593627

FESTO




Таблица данных

Характеристика	Значение
Положение при сборке	Любое
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Температура хранения	-25 ... 60 °C
Относительная влажность воздуха	0 - 95 %
Температура окружающей среды	-10 ... 60 °C
Вес продукта	1.200 g
Код интерфейса, привод	D80B
Код интерфейса, корпус муфты	77A
Замечания по материалу	Соответствует директиве по ограничению использования опасных веществ (RoHS)