

Соединительный кабель SIM-M12-3WD-2,5-NSL-PU

№ изделия: 159434

FESTO

для датчиков положения.

Снимается с производства, доступен до 2013 года.





Таблица данных

Характеристика	Значение
Соответствует стандарту	EN 61076-2-101 EN 61984
Атрибуты кабеля	Стандарт
Условия испытания кабеля	Прокладка в кабельных цепях: 5 млн. циклов, радиус изгиба 75 мм. Прочность на изгиб в соответствии со стандартом Festo Условия испытания - по запросу
Режим готовности дисплея	Зеленый светодиод
Рабочий режим дисплея	Желтый светодиод
Диапазон рабочего напряжения DC	10 ... 30 V
Импульсная мощность	0,8 kV
Допустимая токовая нагрузка при 40°C	4 A
Степень загрязнения	3
Класс защиты	IP65 IP68
Температура окружающей среды	-5 ... 70 °C -25 ... 70 °C
Электрическое подключение	Угловой разъем/открытый конец M12x1 / - 5-полюсный / 3-проводный
Структура кабеля	3 x 0,25 mm ²
Диаметр кабеля	4,5 mm
Длина кабеля	2,5 m
Номинальное сечение провода	0,25 mm ²
Код розетки	A
Цветной код, изоляция сердечника	голубой коричневый Черный
Цвет корпуса	Черный
Цвет оплетки кабеля	Серый
Информация о материале, контргайка	Латунь Никелирование
Замечания по материалу	Не содержит медь и PTFE Соответствует директиве по ограничению использования опасных веществ (RoHS)
Материал корпуса	TPE-U(PU)
Информация о материале, изолирующая втулка	PVC
Информация о материале, оплетка кабеля	TPE-U(PU)