

Многопозиционный модуль DPNG-100

№ изделия: 159490

Продукт будет снят с производства

FESTO

для монтажа 3- и 4-позиционных цилиндров из двух последовательно установленных цилиндров типов DNG, DNGL, DNGU или DNGUL.

Снимаемый с производства тип. Доступен до 2015 года. Для поиска альтернативных продуктов используйте Support Portal.




Таблица данных

Характеристика	Значение
Размер	100
Классификация сопротивления коррозии CRC	2
Температура окружающей среды	-40 ... 150 °C
Вес продукта	1.310 g
Замечания по материалу	Не содержит медь и PTFE Соответствует директиве по ограничению использования опасных веществ (RoHS)
Информация о материале, крепление	Алюминиевый сплав
Информация о материале резьбового болта	Сталь Гальванизирован
Информация о материале гайки	Сталь Гальванизирован