

маслораспылитель LOE-3/4-D-MAXI

№ изделия: 159622

Classic - nicht für Neukonstruktionen verwenden

с металлическим защитным кожухом.

Современные альтернативы могут быть найдены с помощью введения первых четырех символов маркировки изделия в поле поиска.

FESTO





Таблица данных

Характеристика	Значение
Размер	Maxi
Серия	D
Положение при сборке	Вертикально +/- 5°
Тип конструкции	пропорциональный стандартный маслораспылитель
Макс. емкость для масла	190 см ³
Кожух стакана	Металлический кожух стакана
Рабочее давление	0 ... 16 bar
Минимальный расход воздуха для работы маслораспылителя	10 l/min
Стандартный номинальный расход	8.400 l/min
Рабочая среда	Сжатый воздух в соответствии с ISO8573-1:2010 [7:4:4] Инертные газы
Примечание по рабочей среде	Возможна работа со смазкой (впоследствии требуется постоянная смазка)
Классификация сопротивления коррозии CRC	2 - Средняя стойкость к коррозии
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Температура хранения	-10 ... 60 °C
Чистота воздуха на выходе	Сжатый воздух в соответствии с ISO8573-1:2010 [7:4:-] Инертные газы
Температура среды	-10 ... 60 °C
Температура окружающей среды	-10 ... 60 °C
Вес продукта	1.100 g
Тип крепления	с принадлежностями
Пневматическое подключение, канал 1	G3/4
Пневматическое подключение, канал 2	G3/4
Замечания по материалу	Соответствует директиве по ограничению использования опасных веществ (RoHS)
Материал стакана	PC