

Амортизатор YSR-32-60-C

№ изделия: 160274

FESTO

Самонастраиваемый




Таблица данных

Характеристика	Значение
Размер	32
Ход	60 mm
Демпфирование	Самонастраиваемый
Положение при сборке	Любое
Определение позиции	Без
Макс. скорость удара	3 m/s
Время сброса короткое	0,5 s
Время сброса длинное	1 s
Режим работы	одностороннего действия нажимного действия
Классификация сопротивления коррозии CRC	2 - Средняя стойкость к коррозии
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Температура окружающей среды	-10 ... 80 °C
Длина демпфирования	60 mm
Макс. усилие остановки	6.000 N
Макс. потребление энергии на ход	380 J
Макс. потребление энергии в час	220.000 J
Макс. остаточная энергия	2 J
Усилие сброса	20 N
Вес продукта	1.220 g
Тип крепления	с контргайкой
Замечания по материалу	Соответствует директиве по ограничению использования опасных веществ (RoHS)
Материал уплотнений	NBR
Материал корпуса	сталь, гальванизированная
Материал штока	Легированная сталь