

Компактный цилиндр AEVULQZ-3"- -A-P-A

№ изделия: 160674

FESTO

для бесконтактного опроса. Шток с защитой от проворота с помощью квадратного штока. Шток с внешней резьбой.

Гайка для резьбы на штоке входит в поставку.

Эти продукты можно заказать только через Фесто-США

Снимается с производства, доступен до 2011 года.



Примерное
представление



Таблица данных

| Характеристика | Значение |
|--|--|
| Ход | 0,2 ... 1 " |
| Диаметр поршня | 3" |
| Демпфирование | P: нерегулируемое демпфирование, упругие кольца с обеих сторон |
| Режим работы | одностороннего действия тянущее действие |
| Конец штока | Наружная резьба |
| Защита от скручивания/направляющая | Квадратный шток |
| Рабочее давление | 11,6 ... 145 Psi |
| Рабочая среда | Фильтрованный сжатый воздух |
| Классификация сопротивления коррозии CRC | 2 |
| Температура окружающей среды | -4 ... 176 °F |
| Теоретическое усилие при 6 бар, прямой ход | 2.733 N |
| Перемещаемая масса при ходе 0 мм | 307 g |
| Дополнительный вес на 10 мм хода | 25 g |
| Базовый вес на 0 мм хода | 1.772 g |
| Дополнительный коэффициент массы на 10 мм хода | 107 g |
| Пневматическое присоединение | NPT1/8-27 |
| Рабочее давление [psi] | 11,6 ... 145 psi |
| Информация о материале, крышки | Алюминиевый сплав |
| Информация о материале, подвижные уплотнения | TPE-U(PU) NBR |
| Информация о материале, шток | Легированная сталь |
| Информация о материале, корпус цилиндра | Алюминиевый сплав |