

Вакуумный захват VAS-125-3/8-SI

№ изделия: 160991

FESTO

Уплотнительное кольцо не входит в состав поставки.
Снимается с производства, доступен до 2012 года.




Таблица данных

Характеристика	Значение
Условный проход	7 mm
диаметр присоски	125 mm
Эффективный диаметр присоски	105 mm
Структура проекта	Подключение вакуума сверху круглый, стандартный
Рабочая среда	Сжатый воздух в соответствии с ISO8573-1:2010 [7:-:-]
Температура окружающей среды	-40 ... 200 °C
Усилие отрыва при 70% вакуума	606 N
Вес продукта	148 g
Крепежная резьба	G3/8
крепление присоски	G3/8
Подключение вакуума	G3/8
Твердость по Шору	60 +/- 5
Информация о материале, резьбовая часть	Алюминиевый сплав
Замечания по материалу	Содержит PWIS вещества
Информация о материале, присоски	VMQ (силикон)