

Цифровой манометр-преобразователь PENV-A-W-12-LCD-RB

№ изделия: 161056

FESTO




Таблица данных

Характеристика	Значение
Аналоговый выход	0 - 10 V 4 - 20 mA
Электрической соединение	11-пиновый Разъем
Класс защиты	IP65
Пневматическое соединение	G1/8
Позиция сборки	Любое
Сток к короткому замыканию	Да
Измеряемая переменная	Избыточное давление
Метод измерения	с пьезодатчиком давления и дисплеем
Диапазон установки порога	0,2 ... 12 bar
Диапазон настройки гистерезиса (бар)	0,02 ... 9 bar
Диапазон рабочего напряжения пост. тока (DC)	15 ... 30 V
Макс. выходной ток	5.000 mA
Выход переключателя	PNP
Рабочая среда	Фильтрованный сжатый воздух, фильтрация 40 мкм
CE-Zeichen (siehe Konformittserklrung)	в соответствии с руководством EU-EMV в соответствии с EU руководством по низкому напряжению
Температура среды	0 ... 50 °C
Окружающая температура	0 ... 50 °C
Вес продукта	270 g
Диапазон измерения давления	0 ... 12 bar
Точность, FS	1 %
Тип крепления	Опция со сквозным отверстием с верхней рейкой
Замечание по материалу	Содержит PWIS частички.
Информация о материале, корпус	PC