

Уплотнительное кольцо OL-M12

№ изделия: 161182

FESTO

герметично



Таблица данных

Характеристика	Значение
Основан на стандарте	ISO 16030
Размер контейнера	1
Полный диапазон температур рабочего давления	-0,95 ... 30 bar
Классификация сопротивления коррозии CRC	2 - Средняя стойкость к коррозии
Температура окружающей среды	-40 ... 100 °C
Ручная затяжка при комнатной температуре	Да
Номинальный момент затяжки	13,5 Nm
Допуск для номинального момента затяжки	± 20 %
Замечания по материалу	Соответствует директиве по ограничению использования опасных веществ (RoHS)