


# Опорная стойка CRLNG-50

№ изделия: 161842

FESTO

коррозионно- и кислотостойкая, для цилиндров CRDNGS.



## Таблица данных

Характеристика	Значение
Размер	50
Основан на стандарте	ISO 15552 (до сих пор также VDMA 24652, ISO 6431, NF E49 003.1, UNI 10290)
Положение при сборке	Любое
Классификация сопротивления коррозии CRC	4 - Очень высокая стойкость к коррозии
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
RSBP classification to CD-0033	F1a
Температура окружающей среды	-40 ... 80 °C
Вес продукта	281 g
Замечания по материалу	Соответствует директиве по ограничению использования опасных веществ (RoHS)
Материал крепления	электролитически полированный Легированная сталь
Материал подшипника	Пластик