

Фланцевое крепление CRFNG-40

№ изделия: 161847

FESTO




Таблица данных

| Характеристика | Значение |
|--|--|
| Размер | 40 |
| Положение при сборке | Любое |
| Соответствует стандарту | ISO 15552 (до сих пор также VDMA 24652, ISO 6431, NF E49 003.1, UNI 10290) |
| Классификация сопротивления коррозии CRC | 4 - Очень высокая стойкость к коррозии |
| PWIS conformity | VDMA24364-B2-L |
| RSBP classification to CD-0033 | F5a |
| Температура окружающей среды | -40 ... 150 °C |
| Вес продукта | 291 g |
| Материал крепления | Легированная сталь, нержавеющая |
| Материал винтов | Легированная сталь, нержавеющая |