


# Фланцевое крепление CRFNG-50

№ изделия: 161848

FESTO



## Таблица данных

| Характеристика                           | Значение   |
|--|--|
| Размер                                   | 50   |
| Положение при сборке                     | Любое  |
| Соответствует стандарту                  | ISO 15552 (до сих пор также VDMA 24652, ISO 6431, NF E49 003.1, UNI 10290) |
| Классификация сопротивления коррозии CRC | 4 - Очень высокая стойкость к коррозии                                     |
| PWIS conformity                          | VDMA24364-B2-L   |
| RSBP classification to CD-0033           | F5a  |
| Температура окружающей среды             | -40 ... 150 °C   |
| Вес продукта                             | 526 g  |
| Материал крепления                       | Легированная сталь, нержавеющая  |
| Материал винтов                          | Легированная сталь, нержавеющая  |