

Фланцевое крепление CRFV-50

№ изделия: 161860

FESTO

коррозионно- и кислотостойкое, для цилиндров CRDSW, CRDG.




Таблица данных

Характеристика	Значение
Размер	50
Положение при сборке	Любое
Классификация сопротивления коррозии CRC	4 - Очень высокая стойкость к коррозии
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
RSBP classification to CD-0033	F1a
Вес продукта	292 g
Замечания по материалу	Соответствует директиве по ограничению использования опасных веществ (RoHS)
Материал крепления	Легированная сталь, нержавеющая
Материал винтов	Легированная сталь, нержавеющая