

Опорная стойка CRLBN-12/16

№ изделия: 161862

FESTO

коррозионно- и кислотостойкая, для цилиндров CRDSNU.



Таблица данных

| Характеристика | Значение |
|--|---|
| Размер | 12/16 |
| Положение при сборке | Любое |
| Классификация сопротивления коррозии CRC | 4 - Очень высокая стойкость к коррозии |
| PWIS conformity | VDMA24364-B1/B2-L |
| RSBP classification to CD-0033 | F1a |
| Температура окружающей среды | -40 ... 150 °C |
| Вес продукта | 39 g |
| Замечания по материалу | Соответствует директиве по ограничению использования опасных веществ (RoHS) |
| Материал крепления | Легированная сталь, нержавеющая |
| Материал монтажного штифта | Легированная сталь, нержавеющая |
| Материал фиксатора | Легированная сталь, нержавеющая |