

Фланцевое крепление CRFBN-12/16

№ изделия: 161864

FESTO

коррозионно- и кислотостойкие, для цилиндров CRDG, CRDSNU.



Таблица данных

Характеристика	Значение
Размер	12/16
Положение при сборке	Любое
Классификация сопротивления коррозии CRC	4 - Очень высокая стойкость к коррозии
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
RSBP classification to CD-0033	F1a
Температура окружающей среды	-40 ... 150 °C
Вес продукта	26 g
Замечания по материалу	Соответствует директиве по ограничению использования опасных веществ (RoHS)
Материал крепления	Легированная сталь, нержавеющая