

Штекерная розетка с кабелем KMPPE-B-5

№ изделия: 161878

FESTO

в сборе, для пропорционального регулятора давления.





Таблица данных

Характеристика	Значение
Соответствует стандарту	DIN 47100
Идентификация кабеля	с принадлежностями
Частота соединения	500
Вес продукта	459 g
Электрическое подключение 1, функция	Сторона полевого устройства
Электрическое подключение 1, исполнение	Круглый
Электрическое подключение 1, тип подключения	Розетка разъема
Электрическое подключение 1, выход кабеля	Угловой
Электрическое подключение 1, технология подключения	M16x0.75 по EN 61076-2-106
Электрическое подключение 1, количество контактов/проводов	8
Электрическое подключение 1, занятые контакты/провода	8
Электрическое подключение 1, тип монтажа	Фиксация винта
Электрическое подключение 2, функция	Сторона контроллера
Электрическое подключение 2, тип подключения	Кабель
Электрическое подключение 2, технология подключения	Открытый конец
Электрическое подключение 2, количество контактов/проводов	8
Электрическое подключение 2, занятые контакты/провода	8
Диапазон рабочего напряжения DC	0 ... 30 V
Допустимая токовая нагрузка при 40°C	5 A
Импульсная мощность	0,6 kV
Длина кабеля	5 m
Атрибуты кабеля	Стандарт
Условия испытания кабеля	Условия испытания - по запросу
Диаметр кабеля	6,8 mm
Структура кабеля	8x0,25 С защитой
Номинальное сечение провода	0,25 mm ²
Концы проводов	Отрезать прямо
Класс защиты	IP67
Примечание по классу защиты	в собранном состоянии
Температура окружающей среды	-30 ... 80 °C -5 ... 70 °C
Обозначение CE (см. заявление о соответствии)	в соответствии с директивой EU RoHS
UKCA marking (see declaration of conformity)	To UK RoHS instructions
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Замечания по материалу	Соответствует директиве по ограничению использования опасных веществ (RoHS)
Степень загрязнения	1
Материал оплетки кабеля	PVC
Цвет оплетки кабеля	Серый
Материал корпуса	PA
Материал винтового фиксатора	PA