

# Направляющая SPZ-20-50-P-A-KF

№ изделия: 162181

Продукт будет снят с производства

FESTO

с 2 штоками (TWIN-направляющая), для бесконтактного опроса.

Снимаемый с производства тип. Доступен до 2019 года. Для поиска альтернативных продуктов используйте Support Portal.



## Таблица данных

| Характеристика                               | Значение  |
|--|---|
| Ход  | 50 mm   |
| Диапазон настройки крайних положений/хода    | 10 mm   |
| Диаметр поршня                               | 20 mm   |
| Режим работы привода                         | Каретка   |
| Демпфирование                                | Пневматическое демпфирование с металлическим упором                   |
| Положение при сборке                         | Любое   |
| Направляющая                                 | передача типа "винт - гайка" с циркулирующими шариками с направляющей |
| Тип конструкции                              | Направляющая  |
| Определение позиции                          | Для герконов  |
| Рабочее давление                             | 1 ... 10 bar  |
| Режим работы                                 | двустороннего действия  |
| Рабочая среда                                | Сжатый воздух в соответствии с ISO8573-1:2010 [7:4:4]                 |
| Примечание по рабочей среде                  | Возможна работа со смазкой (впоследствии требуется постоянная смазка) |
| Классификация сопротивления коррозии CRC     | 0 - Нет стойкости к коррозии  |
| Температура окружающей среды                 | -20 ... 80 °C   |
| Теоретическое усилие при 6 бар, обратный ход | 282 N   |
| Теоретическое усилие при 6 бар, прямой ход   | 282 N   |
| Пневматическое присоединение                 | M5  |
| Material cover                               | Алюминиевый сплав   |
| Material seals                               | NBR   |
| Material housing                             | Алюминиевый сплав   |
| Material piston rod                          | Сталь с поверхностной закалкой  |