

Фильтр сверхтонкой очистки LFMA-1-H-A

№ изделия: 162817

FESTO

с 0,01 мкм фильтроэлементом, металлический защитный кожух.
Снимается, доступен до конца 2008




Таблица данных

Характеристика	Значение
Положение при сборке	Вертикальный +/- 5°
Степень фильтрации	0,01 μm
Эффективность фильтра	99,9999 %
Отвод конденсата	полностью автоматический
Структура проекта	Тканевый фильтр
Индикация перепада давления	Манометр
Входное давление 1	0 ... 16 bar
Стандартный номинальный расход	3.400 l/min
Рабочая среда	Сжатый воздух
Температура среды	1,5 ... 60 °C
Остаточное содержание масла	0,01 mg/m ³
Температура окружающей среды	-10 ... 60 °C
Вес продукта	3.200 g
Тип крепления	с принадлежностями
Пневматическое подключение, канал 1	G1
Пневматическое подключение, канал 2	G1
Замечания по материалу	Не содержит медь и тефлон
Информация о материале, фильтр	Борно-кремниевое волокно
Информация о материале, корпус	Цинковая штамповка