


# Линейный привод DGPL-2"- -PPV-A-GF-B

№ изделия: 162935

FESTO

для бесконтактного опроса, бесштоковый, с непосредственной механической связью между поршнем и кареткой, с двусторонним регулируемым демпфированием в конечных положениях.

Эти продукты можно заказать только через Фесто-США



## Таблица данных

Характеристика	Значение
Ход	10 ... 3.000 mm
Диаметр поршня	2"
Демпфирование	PPV: регулируемое пневматическое демпфирование с обеих сторон Амортизатор, быстрая остановка
Направляющая	Направляющая скольжения
Тип привода	позитивное защелкивание (цель)
Рабочее давление	1,5 ... 8 bar
Режим работы	двустороннего действия
Рабочая среда	Сжатый воздух в соответствии с ISO8573-1:2010 [7::-]
Температура окружающей среды	-10 ... 60 °C
Длина демпфирования	30 mm
Пневматическое присоединение	NPT1/4-18