


# Соединительный кабель KVIA-5

№ изделия: 163960

FESTO

для аналоговых устройств.



## Таблица данных

Характеристика	Значение
Положение при сборке	Любое
Диапазон рабочего напряжения AC	$\leq 250$ V
Допустимая нагрузка по току	1 A
Класс защиты	IP65
Температура окружающей среды	-30 ... 80 °C
Вес продукта	306 g
Электрическое подключение	Прямой разъем
Структура кабеля	6x0,25
Диаметр кабеля	8 mm
Длина кабеля	5 m
Тип крепления	C гайкой
Информация о материале, корпус	PBT
Информация о материале, оплетка кабеля	PVC
Информация о материале, разъем	Бронза Посеребрен и позолочен