

Муфта свободного хода FLSM-16-R

№ изделия: 164235

FESTO

для неполноповоротного привода DSM.

Эти приводы могут быть поставлены по запросу с сертификатом ATEX. Данные по "ATEX идентификация", "ATEX окружающая температура" и "CE метка" в таблице данных относятся только к приводам с сертификацией.




Таблица данных

Характеристика	Значение
Размер	16
Направление вращения	вращение по часовой стрелке
Положение при сборке	Любое
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Температура окружающей среды	-10 ... 60 °C
Theoretical torque at 0.6 MPa (6 bar, 87 psi)	2,52 Nm
Вес продукта	450 g
Материал корпуса	Алюминиевый сплав
Материал втулки	Сталь с поверхностной закалкой
Материал вала	Сталь с поверхностной закалкой