

# Цилиндр круглый DSNU-5/8"- -PPV-A-B-S3

№ изделия: 164392

FESTO

по DIN ISO 6432, для бесконтактного опроса. Различные возможности крепления без и с дополнительными элементами крепления. С регулируемым демпфированием в конечных положениях.

Минимальный ход 10 мм требуется для проведения опроса с помощью датчиков положения.

Эти продукты можно заказать только из Фесто-США



Примерное  
представление



## Таблица данных

| Характеристика                               | Значение  |
|--|---|
| Ход  | 0,04 ... 8 "                                      |
| Диаметр поршня                               | 5/8"  |
| Основан на стандарте                         | ISO 6432  |
| Демпфирование                                | PPV: pneumatische Dämpfung beidseitig einstellbar |
| Конец штока                                  | Наружная резьба                                   |
| Рабочее давление                             | 1 ... 10 bar                                      |
| Режим работы                                 | двустороннего действия                            |
| Рабочая среда                                | Осушенный сжатый воздух, с маслом или без масла   |
| Классификация сопротивления коррозии CRC     | 2   |
| Окружающая температура                       | -20 ... 80 °C                                     |
| Длина демпфирования                          | 14 mm   |
| Теоретическое усилие при 6 бар, обратный ход | 103,7 N   |
| Теоретическое усилие при 6 бар, прямой ход   | 120,6 N   |
| Фактор добавочной массы на 10 мм хода        | 91 g  |
| Пневматическое соединение                    | M16x1,5   |
| Информация о материале крышки                | Обработанный алюминиевый сплав                    |
| Информация о материале уплотнений            | FPM<br>NBR  |
| Информация о материале штока                 | Легированная сталь, нержавеющая                   |
| Информация о материале корпуса цилиндра      | Легированная сталь, нержавеющая                   |