

Распределитель с электроуправлением JMVH-5-1/8-B-VI-X

№ изделия: 164565

FESTO

с электромагнитной катушкой и вспомогательным ручным управлением, без штекерной розетки.





Таблица данных

Характеристика	Значение
Функция распределителя	5/2 бистабильный
Тип управления	электрический
Стандартный номинальный расход	1.000 l/min
Рабочее давление	2 ... 10 bar
Тип конструкции	Золотниковый
Условный проход	8 mm
Функция быстрого выхлопа	дресселирующий
Тип уплотнения	мягкий
Тип пилотного управления	С пилотным управлением
Питание пилотного каскада	внешний
Направление потока	нереверсивный
Время переключения, реверс	22 ms
Характеристики катушки	24 V DC: 2.5 W
Допустимые колебания напряжения	+/- 10 %
Рабочая среда	Сжатый воздух в соответствии с ISO8573-1:2010 [7:4:4]
Примечание по рабочей среде	Возможна работа со смазкой (впоследствии требуется постоянная смазка)
Температура среды	-5 ... 50 °C
Рабочая среда пилотного каскада	Сжатый воздух в соответствии с ISO8573-1:2010 [7:4:4]
Температура окружающей среды	-5 ... 50 °C
Тип крепления	со сквозным отверстием
Пневматическое подключение, канал 1	Монтажная плита
Пневматическое подключение, канал 2	G1/8
Пневматическое подключение, канал 3	Монтажная плита
Пневматическое присоединение, канал 4	G1/8
Пневматическое присоединение, канал 5	Монтажная плита
Замечания по материалу	Содержит PWIS вещества