

Встроенный концевой выключатель QH-DR-E-SIEN-M12-NB-B

№ изделия: 164853

FESTO




Таблица данных

Характеристика	Значение
Основан на стандарте	EN 60947-5-2 VDI/VDE 3845 (NAMUR)
Проект	Угловой
Положение при сборке	Любое
Защита от короткого замыкания	Пульсирующий
Функция переключающего элемента	Нормально разомкнутый контакт
Защищен от смены полярности	для всех электрических соединений
Принцип измерения	Индуктивный
Индикатор позиции переключения	Нет
Диапазон рабочего напряжения DC	10 ... 30 V
Напряжение изоляции	50 V
Макс. выходной ток	200 mA
Выход переключателя	PNP
Импульсная мощность	0,5 kV
Степень загрязнения	3
Обозначение CE (см. заявление о соответствии)	в соответствии с директивой EU по электромагнитной совместимости EMC
Классификация сопротивления коррозии CRC	2
Класс защиты	IP65
Температура окружающей среды	-25 ... 70 °C
Электрическое подключение	Вворачиваемый терминал
Диаметр кабеля	8 ... 13 mm
Резьбовое подключение кабеля	M20
Замечания по материалу	Соответствует директиве по ограничению использования опасных веществ (RoHS)
Информация о материале, уплотнения шланга	EPDM
Примечания по материалу покрытия корпуса	PC
Примечания по материалу корпуса разъема	PA
Примечания по материалу для консоли	Легированная сталь, нержавеющая